



Mehko kladivo brez odboja z vložki iz najlona Hikorijev ročaj, Ø glave kladiva: 32mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	754700 32
GTIN	7610733003457
Razred artikla	73B

Opis

Izvedba:

Močan, jeklen srednji del z zatiči in robom za pritrditev nastavkov. Nastavki iz najlona odpornega na obrabo (srednje trdi).

Z ročajem iz ameriškega hikorija.

Brez odboja zaradi uteži v telesu kladiva. Pri udarcu se uteži pomaknejo navzdol in delujejo proti odboju.

Uporaba:

Za nastavljanje ali vstavljanje obdelovancev na mize naprav oz. za mehko udarjanje pri montažnih delih.

Rezervni del:

Za nadomestne nastavke glejte art. 754720 in 754730.

Za nadomestni hikorijev ročaj glejte art. 754840.

Tehnični opis

Dolžina ročaja	285 mm
Celotna dolžina	320 mm
Ø glave kladiva	32 mm
Material ročaja	Hikorijev les
Dolžina glave z nastavki	100 mm
Material ohišja	Jeklo

Masa	0,391 kg
Za material	Najlon, beli
brez odboja	da
Vrsta izdelka	Kladiva

Pribor

Nadomestni nastavek iz najlonploščat Ø glave kladiva 32 mm	754720 32
Nadomestni nastavek iz najlonasodčast Ø glave kladiva 32 mm	754730 32
Hikorijev ročaj za kladivo z zagozdo za Ø glave 32 mm	754840 32