

**Garant****Garnitura preciznih klešč za varnostne obroče, 4-delna za zunanje varnostne obroče, Število klešč: 4****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje

700147 4

GTIN

4045197553539

Razred artikla

71A

**Opis****Izvedba:**

Ročaja in členek kovani, konici iz posebnega jekla, zelo precizno izdelani, vstavljeni in vtisnjeni v telo klešč. Klešče črne, glava brušena, ročaja s prevleko iz umetne mase.

Členek z **vgrajeno odpiralno vzmetjo**.

**Prednosti:**

Visoko obremenljivi vstavljeni konici za dolgotrajno uporabo, desetkrat daljša življenjska doba v primerjavi s struženimi konicami.

**Standard:**

**DIN 5254 B** – für Außensicherungsringe.

**Obseg dobave:**

Po 1 klešče za varnostne obroče art. 719870 vel. A01; A11; A21; A31.

Uporaba klešč za varnostne obroče: Zunanji obroč, zakrivljen za zunanje varnostne obroče Ø: 3 – 10; 10 – 25; 19 – 60; 40 – 100 mm

Ø konice: 0,9; 1,25; 1,8; 2,25 mm

maksimalna celotna dolžina: 130; 130; 175; 220 mm

**Tehnični opis**

za zunanje varnostne obroče Ø	3 – 10; 10 – 25; 19 – 60; 40 – 100 mm
Število klešč	4
Ø konice	0,9; 1,25; 1,8; 2,25 mm
maksimalna celotna dolžina	130; 130; 175; 220 mm
Uporaba klešč za varnostne obroče	Zunanji obroč, zakrivljen
Standard	DIN 5254 B
Vrsta izdelka	Klešče za varnostne obroče

---

## Pribor

Precizne klešče za varnostne obroče Tip A21	719870 A21
Precizne klešče za varnostne obroče Tip A11	719870 A11
Precizne klešče za varnostne obroče Tip A01	719870 A01
Precizne klešče za varnostne obroče Tip A31	719870 A31