

Škatla za orodje iz jeklene pločevine „Robust“, Tip: 5/530



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	693465 5/530
GTIN	2050001021779
Razred artikla	66K

Opis

Izvedba:

Zaklepanje z obešanko (od art. 085830 naprej). Pokrov je pritrjen po celotni dolžini.

Posebno čvrsta izvedba, delno iz **0,9 mm jeklene pločevine**.

Lakiranje:

Kaseta je s vseh strani lakirana z modro prašnato barvo.

Tehnični opis

Zunanja širina	200 mm
Zunanja dolžina	530 mm
Izvedba	5-del.
Zunanja višina	200 mm
Masa	6,3 kg
Vrsta izdelka	Transportni sistem za orodje

Pribor

Precizna cilindrična ključavnica enako zaklepanje Ø ohišja 50 mm	085870 50
Ključavnica s kombinacijo števil z visokim lokom Ø ohišja 50 mm	085832 50
Ključavnica s kombinacijo števil Ø ohišja 40 mm	085830 40
Precizna cilindrična ključavnica z visokim lokom enako zaklepanje Ø ohišja 40 mm	085876 40
Precizna cilindrična ključavnica z visokim lokom različno zaklepanje Ø ohišja 40 mm	085875 40
Ključavnica s kombinacijo števil Ø ohišja 40 mm	085885 40
Cilindrična ključavnica z visokim lokom različno zaklepanje Ø ohišja 40 mm	085882 40
Cilindrična ključavnica različno zaklepanje Ø ohišja 50 mm	085880 50
Precizna cilindrična ključavnica različno zaklepanje Ø ohišja 40 mm	085855 40
Obešanka ALUTITAN različno zaklepanje Ø ohišja 50 mm	085868 50
Ključavnica s kombinacijo števil Ø ohišja 50 mm	085831 50
Precizna cilindrična ključavnica različno zaklepanje Ø ohišja 50 mm	085850 50
Cilindrična ključavnica, standardna kakovost različno zaklepanje Ø ohišja 50 mm	085860 50
Garnitura cilindričnih ključavnic, 4-delna, vsaka garnitura z enakim zaklepanjem Ø ohišja 40 mm	085865 40
Cilindrična ključavnica z visokim lokom različno zaklepanje Ø ohišja 40 mm	085866 40
Cilindrična ključavnica različno zaklepanje Ø ohišja 50 mm	085890 50