

Škatla za orodje iz jeklene pločevine „Robust“, Tip: 5/600



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	693465 5/600
GTIN	8716736002745
Razred artikla	66K

Opis

Izvedba:

Zaklepanje z obešanko (od art. 085830 naprej). Pokrov je pritrjen po celotni dolžini.

Posebno čvrsta izvedba, delno iz 0,9 mm jeklene pločevine.

Lakiranje:

Kaseta je s vseh strani lakirana z modro prašnato barvo.

Tehnični opis

Zunanja dolžina	600 mm
Zunanja širina	200 mm
Izvedba	5-del.
Masa	6,6 kg
Zunanja višina	200 mm
Vrsta izdelka	Transportni sistem za orodje

Pribor

Ključavnica s kombinacijo števil z visokim lokom Ø ohišja 50 mm	085832 50
Ključavnica s kombinacijo števil Ø ohišja 40 mm	085885 40
Cilindrična ključavnicarazlično zaklepanje Ø ohišja 50 mm	085890 50
Precizna cilindrična ključavnica z visokim lokomrazlično zaklepanje Ø ohišja 40 mm	085875 40
Precizna cilindrična ključavnicarazlično zaklepanje Ø ohišja 40 mm	085855 40
Cilindrična ključavnica, standardna kakovostrazlično zaklepanje Ø ohišja 50 mm	085860 50
Ključavnica s kombinacijo števil Ø ohišja 50 mm	085831 50
Precizna cilindrična ključavnica z visokim lokomenako zaklepanje Ø ohišja 40 mm	085876 40
Cilindrična ključavnica z visokim lokomrazlično zaklepanje Ø ohišja 40 mm	085866 40
Cilindrična ključavnicarazlično zaklepanje Ø ohišja 50 mm	085880 50
Cilindrična ključavnica z visokim lokomrazlično zaklepanje Ø ohišja 40 mm	085882 40
Garnitura cilindričnih ključavnic,4-delna, vsaka garnitura z enakim zaklepanjem Ø ohišja 40 mm	085865 40
Precizna cilindrična ključavnicarazlično zaklepanje Ø ohišja 50 mm	085850 50
Ključavnica s kombinacijo števil Ø ohišja 40 mm	085830 40
Precizna cilindrična ključavnicaenako zaklepanje Ø ohišja 50 mm	085870 50
Obešanka ALUTITANrazlično zaklepanje Ø ohišja 50 mm	085868 50