



Mehko kladivo brez odboja z vložki iz najlona Hikorijev ročaj, Ø glave kladiva: 35mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	754700 35
GTIN	7610733003464
Razred artikla	73B

Opis

Izvedba:

Močan, jeklen srednji del z zatiči in robom za pritrditev nastavkov. Nastavki iz najlona odpornega na obrabo (srednje trdi).

Z ročajem iz ameriškega hikorija.

Brez odboja zaradi uteži v telesu kladiva. Pri udarcu se uteži pomaknejo navzdol in delujejo proti odboju.

Uporaba:

Za nastavljanje ali vstavljanje obdelovancev na mize naprav oz. za mehko udarjanje pri montažnih delih.

Rezervni del:

Za nadomestne nastavke glejte art. 754720 in 754730.

Za nadomestni hikorijev ročaj glejte art. 754840.

Tehnični opis

Masa	0,466 kg
Material ročaja	Hikorijev les
Dolžina ročaja	295 mm
Dolžina glave z nastavki	105 mm
Ø glave kladiva	35 mm
Material ohišja	Jeklo

Celotna dolžina	330 mm
Za material	Najlon, beli
brez odboja	da
Vrsta izdelka	Kladiva

Pribor

Nadomestni nastavek iz najlonaploščat Ø glave kladiva 35 mm	754720 35
Nadomestni nastavek iz najlonasodčast Ø glave kladiva 35 mm	754730 35
Hikorihev ročaj za kladivo z zagozdo za Ø glave 35 mm	754840 35