



## Natična raglja, dvosmerna, Tip pogonskega 4-kotnika: 2-1/2col



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	657600 2-1/2
GTIN	4018754034536
Razred artikla	63A

### Opis

#### Izvedba:

Kovano v utopu; vsa orodja imajo nastavek za pritrditev = pravokotno držalo z vzmetenim zatičem. To zagotavlja trdno in varno vpetje natičnih orodij v momentnem ključu.

#### Natična dvosmerna raglja.

#### Material:

Chrome-Alloy-Steel, nikelj kromirani, prevleka se ne lušči.

#### Podatki:

#### Legenda za risbo in formulo:

$l_1$  = dolžina ročice brez natičnega orodja

$l_2$  = nastavljena mera na momentnem ključu

$l_3$  = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne

$l_4$  = merilo natičnega orodja

L = skupna dolžina orodja

$T_1$  = navor za nastavitev

$T_2$  = predpisani navor

#### Primerno za:

Za momentne ključe z notranjim 4-kotnikom.

#### Napotek:

Upoštevajte medosno razdaljo natičnega orodja in jo primerjajte z orodjem za justiranje (glejte poročilo o preizkusu/navodila za uporabo momentnega ključa, ki ga uporabljate). V primeru odstopanja izvedite popravek medosne razdalje!

Druga natična orodja s 4-kotnim trnom 22×28 mm so dobavljiva po ponudbi.

## Tehnični opis

Trajna obremenitev	300 Nm
Natično držalo	14×18 mm
Širina b	43 mm
Višina h	26 mm
Število zob	60
Pogonski 4-kotnik	1/2 col
Medosna razdalja S	25 mm
Zamenljivo orodje	Natično orodje
Raglja, dvosmerna	da
Raglja z izmetačem	ne
Vrsta izdelka	Raglja