



Mehko kladivo brez odboja z vložki iz najlona Hikorijev ročaj, Ø glave kladiva: 40mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	754700 40
GTIN	7610733003471
Razred artikla	73B

Opis

Izvedba:

Močan, jeklen srednji del z zatiči in robom za pritrditev nastavkov. Nastavki iz najlona odpornega na obrabo (srednje trdi).

Z ročajem iz ameriškega hikorija.

Brez odboja zaradi uteži v telesu kladiva. Pri udarcu se uteži pomaknejo navzdol in delujejo proti odboju.

Uporaba:

Za nastavljanje ali vstavljanje obdelovancev na mize naprav oz. za mehko udarjanje pri montažnih delih.

Rezervni del:

Za nadomestne nastavke glejte art. 754720 in 754730.

Za nadomestni hikorijev ročaj glejte art. 754840.

Tehnični opis

Dolžina ročaja	315 mm
Celotna dolžina	355 mm
Ø glave kladiva	40 mm
Material ohišja	Jeklo
Dolžina glave z nastavki	110 mm
Masa	0,695 kg

Material ročaja	Hikorijev les
Za material brez odboja	Najlon, beli
Vrsta izdelka	da
	Kladiva

Pribor

Hikorijev ročaj za kladivo z zagozdo za Ø glave 40 mm	754840 40
Nadomestni nastavek iz najlonasodčast Ø glave kladiva 40 mm	754730 40
Nadomestni nastavek iz najlonaploščat Ø glave kladiva 40 mm	754720 40