

**Močne kombinirane klešče, polirane, Celotna dolžina: 180mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	700440 180
GTIN	4003773033134
Razred artikla	73F

Opis**Izvedba:**

Velika zmogljivost rezanja pri majhnem naporu. Prijemalne čeljusti so nazobljene. Rezili dodatno induktivni kaljeni (pribl. 63 HRC), primerno tudi za klavirsko žico.

Klešče črno atramentirane, glava polirana, ročaja s prevleko iz umetne mase,

Standard:

DIN ISO 5746.

Material:

Specialno orodno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju.

Tehnični opis

Za rezanje trde žice do Ø	2,5 mm
celotna dolžina	180 mm
Za rezanje klavirske žice do Ø	2 mm
Standard	DIN ISO 5746
Ročaj	s prevleko iz umetne mase
Postopek izdelave	Rezili induktivno kaljeni (pribl. 63 HRC)
Material	Posebno orodno jeklo
Površina	črno atramentirane, glava polirana
brez iskrenja	ne
Vrsta izdelka	Večfunkcijske klešče

