



## Natično orodje s 4-kotnikom, Tip pogonskega 4-kotnika: 1-1/4col



### Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 657700 1-1/4  |
| GTIN                  | 4018754034451 |
| Razred artikla        | 63A           |

### Opis

#### Izvedba:

Kovano v utopu; vsa orodja imajo nastavek za pritrditev = pravokotno držalo z vzmetenim zatičem. To zagotavlja trdno in varno vpetje natičnih orodij v momentnem ključu.

#### Natično orodje s 4-kotnikom.

#### Material:

Chrome-Alloy-Steel, nikelj kromirani, prevleka se ne lušči.

#### Podatki:

#### Legenda za risbo in formulo:

$l_1$  = dolžina ročice brez natičnega orodja

$l_2$  = nastavljena mera na momentnem ključu

$l_3$  = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne

$l_4$  = merilo natičnega orodja

$L$  = skupna dolžina orodja

$T_1$  = navor za nastavitev

$T_2$  = predpisani navor

#### Primerno za:

Za momentne ključe z notranjim 4-kotnikom.

#### Napotek:

Upoštevajte medosno razdaljo natičnega orodja in jo primerjajte z orodjem za justiranje (glejte poročilo o preizkusu/navodila za uporabo momentnega ključa, ki ga uporabljate). V primeru odstopanja izvedite popravek medosne razdalje!

Druga natična orodja s 4-kotnim trnom 22×28 mm so dobavljiva po ponudbi.

## Tehnični opis

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Trajna obremenitev | 40 Nm                       |
| Višina h           | 14 mm                       |
| Širina b           | 20 mm                       |
| Natično držalo     | 9×12 mm                     |
| Pogonski 4-kotnik  | 1/4 col                     |
| Medosna razdalja S | 17,5 mm                     |
| Zamenljivo orodje  | Natično orodje              |
| Vrsta izdelka      | Natično orodje s 4-kotnikom |