

Zaboji za orodje, Tip: 830



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	693470 830
GTIN	2050001021793
Razred artikla	66K

Opis

Izvedba:

Jeklena pločevina debeline 1 mm z vtisnjenimi zaobljenimi robovi. 2 nosilna ročaja in naslon pokrova. Zaklepanje z obešanko (od art. 085830 naprej).

Lakiranje:

Srebrno siva RAL 7001, **prašnata barva.**

Zunanja dolžina: 830 mm

Zunanja širina: 440 mm

Zunanja višina: 340 mm

Uporabna dolžina: 790 mm

Uporabna širina: 170 mm

Uporabna višina: 50 mm

Tehnični opis

Uporabna dolžina	790 mm
Zunanja širina	440 mm
Zunanja višina	340 mm
Uporabna širina	170 mm
Uporabna višina	50 mm

Zunanja dolžina	830 mm
Masa	21 kg
Vrsta izdelka	Transportni sistem za orodje

Pribor

Obešanka ALUTITAN različno zaklepanje Ø ohišja 50 mm	085868 50
Ključavnica s kombinacijo števil Ø ohišja 40 mm	085885 40
Cilindrična ključavnica različno zaklepanje Ø ohišja 50 mm	085890 50
Garnitura cilindričnih ključavnic, 4-delna, vsaka garnitura z enakim zaklepanjem Ø ohišja 40 mm	085865 40
Ključavnica s kombinacijo števil Ø ohišja 40 mm	085830 40
Precizna cilindrična ključavnica različno zaklepanje Ø ohišja 40 mm	085855 40
Cilindrična ključavnica z visokim lokom različno zaklepanje Ø ohišja 40 mm	085866 40
Ključavnica s kombinacijo števil Ø ohišja 50 mm	085831 50
Precizna cilindrična ključavnica z visokim lokom različno zaklepanje Ø ohišja 40 mm	085875 40
Cilindrična ključavnica, standardna kakovost različno zaklepanje Ø ohišja 50 mm	085860 50
Cilindrična ključavnica različno zaklepanje Ø ohišja 50 mm	085880 50
Cilindrična ključavnica z visokim lokom različno zaklepanje Ø ohišja 40 mm	085882 40
Precizna cilindrična ključavnica različno zaklepanje Ø ohišja 50 mm	085850 50
Precizna cilindrična ključavnica enako zaklepanje Ø ohišja 50 mm	085870 50
Precizna cilindrična ključavnica z visokim lokom enako zaklepanje Ø ohišja 40 mm	085876 40
Ključavnica s kombinacijo števil z visokim lokom Ø ohišja 50 mm	085832 50

