



Močne kombinirane klešče, polirane, Celotna dolžina: 200mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	700440 200
GTIN	4003773039679
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Velika zmogljivost rezanja pri majhnem naporu. Prijemalne čeljusti so nazobljene. Rezili dodatno induktivni kaljeni (pribl. 63 HRC), primerno tudi za klavirsko žico.

Klešče črno atramentirane, glava polirana, ročaja s prevleko iz umetne mase,

Standard:

DIN ISO 5746.

Material:

Specialno orodno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju.

Tehnični opis

celotna dolžina	200 mm
Za rezanje klavirske žice do Ø	2,2 mm
Za rezanje trde žice do Ø	2,8 mm
Standard	DIN ISO 5746
Ročaj	s prevleko iz umetne mase
Postopek izdelave	Rezili induktivno kaljeni (pribl. 63 HRC)
Material	Posebno orodno jeklo
Površina	črno atramentirane, glava polirana
brez iskrenja	ne
Vrsta izdelka	Večfunkcijske klešče

