

Garant
Natična raglja z izmetačem, Tip pogonskega 4-kotnika: 2-1/2col

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	657580 2-1/2
GTIN	4045197527165
Razred artikla	61E

Opis
Izvedba:

Kovano v utopu; vsa orodja imajo nastavek za pritrditev = pravokotno držalo z vzmetenim zatičem. To zagotavlja trdno in varno vpetje natičnih orodij v momentnem ključu.

Zelo kompaktna **dvosmerna natična raglja z izmetačem**.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Primerno za:

Za momentne ključe z notranjim 4-kotnikom.

Napotek:

Druga natična orodja z držalom Ø 22 + 28 mm so dobavljiva po ponudbi.

Potrebna je korekcija nastavljene vrednosti na momentnem ključu (spremenjena nastavljena vrednost).

Tehnični opis

Trajna obremenitev	300 Nm
Višina h	22,5 mm
Širina b	40 mm

Natično držalo	14×18 mm
Pogonski 4-kotnik	1/2 col
Medosna razdalja S	38,5 mm
Zamenljivo orodje	Natično orodje
Raglja, dvosmerna	da
Raglja z izmetačem	da
Vrsta izdelka	Raglja