

Zaboji za orodje, Tip: 910



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	693470 910
GTIN	2050001021809
Razred artikla	66K

Opis

Izvedba:

Jeklena pločevina debeline 1 mm z vtisnjenimi zaobljenimi robovi. 2 nosilna ročaja in naslon pokrova. Zaklepanje z obešanko (od art. 085830 naprej).

Lakiranje:

Srebrno siva RAL 7001, **prašnata barva.**

Zunanja dolžina: 910 mm

Zunanja širina: 530 mm

Zunanja višina: 430 mm

Uporabna dolžina: 870 mm

Uporabna širina: 170 mm

Uporabna višina: 50 mm

Tehnični opis

Masa	27 kg
Zunanja višina	430 mm
Zunanja širina	530 mm
Uporabna širina	170 mm
Uporabna dolžina	870 mm

Zunanja dolžina	910 mm
Uporabna višina	50 mm
Vrsta izdelka	Transportni sistem za orodje

Pribor

Precizna cilindrična ključavnica z visokim lokom enako zaklepanje Ø ohišja 40 mm	085876 40
Cilindrična ključavnica, standardna kakovost različno zaklepanje Ø ohišja 50 mm	085860 50
Cilindrična ključavnica različno zaklepanje Ø ohišja 50 mm	085880 50
Obešanka ALUTITAN različno zaklepanje Ø ohišja 50 mm	085868 50
Precizna cilindrična ključavnica enako zaklepanje Ø ohišja 50 mm	085870 50
Cilindrična ključavnica različno zaklepanje Ø ohišja 50 mm	085890 50
Ključavnica s kombinacijo števil Ø ohišja 40 mm	085830 40
Precizna cilindrična ključavnica različno zaklepanje Ø ohišja 40 mm	085855 40
Ključavnica s kombinacijo števil z visokim lokom Ø ohišja 50 mm	085832 50
Garnitura cilindričnih ključavnic, 4-delna, vsaka garnitura z enakim zaklepanjem Ø ohišja 40 mm	085865 40
Ključavnica s kombinacijo števil Ø ohišja 50 mm	085831 50
Ključavnica s kombinacijo števil Ø ohišja 40 mm	085885 40
Precizna cilindrična ključavnica različno zaklepanje Ø ohišja 50 mm	085850 50
Precizna cilindrična ključavnica z visokim lokom različno zaklepanje Ø ohišja 40 mm	085875 40
Cilindrična ključavnica z visokim lokom različno zaklepanje Ø ohišja 40 mm	085882 40
Cilindrična ključavnica z visokim lokom različno zaklepanje Ø ohišja 40 mm	085866 40

