

Garant**Spiralni svedri, za konične izvrtine za zatiče, neprevlečeni, Ø DC: 6mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	116310 6
GTIN	4045197029362
Razred artikla	11B

Opis**Izvedba:**

Spiralni svedra sta konični in imata utore za lomljenje opilkov. Površina je posebno obdelana.

Prednosti:

Z enim delovnim postopkom se izdelata konična izvrtina 1:50 za konični zatič po ISO 2339 (DIN 1) in ISO 8736 (DIN 7978).

Napotek:

Ø1,5; 2; 2,5 s cilindričnim držalom dobavljiv po ponudbi.

Ø14; 16; 20; 25 z MK-držalom dobavljiv po ponudbi.

Za končno obdelavo uporabite konično povrtalo za izvrtine zatičev art. 161200.

Tehnični opis

Število rezil Z	2
Največji Ø D ₂	8,23 mm
Nazivni Ø D _c	6 mm
Dolžina prisekanega dela L ₁	5 mm
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm ²	0,05 mm/v
Ø držala D _s	8 mm
Celotna dolžina L	160 mm
L ₂	105 mm
Najmanjši Ø D ₁	5,9 mm
Standard	DIN 1898 A
Kot konice	118 stopinj

Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS
Razmerje konusa	1:50
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Spiralni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	24 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	20 m/min	P
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		