

Garnitura klešč za elektroniko 4-delne, Število klešč: 4**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	700160 4
GTIN	2050001661203
Razred artikla	76A

Opis**Izvedba:**

Natančno izsekane, oba dela klešč sta s precizno izdelanimi izvrtinami in brušenimi površinami natančno sestavljena. Rezili z rahlim striženjem. Z odpiralno vzmetjo in ergonomičnimi ročaji za varno in udobno uporabo.

Material:

Iz ogljikovega jekla (C70), natančno izsekane in toplotno obdelane, nesvetleče fosfatirane.

Obseg dobave:

1 stranske ščipalne klešče za elektronike art. 726680 (vitka glava – 9,5 mm): Vel. 130
1 stranske ščipalne klešče za elektronike art. 726700 (normalna glava – 13,5 mm): Vel. 130
1 ploščate klešče za elektronike art. 727140: Vel. 135
1 koničaste klešče za elektronike art. 727160: Vel. 145
Rezalni rob: brez posnetja rezalnih robov

Tehnični opis

Število klešč	4
Rezalni rob	brez posnetja rezalnih robov

Pribor

Stranske ščipalne klešče za elektronike, gladek rez,
močnejša rezila Celotna dolžina 130 mm

726700 130

Stranske ščipalne klešče za elektronike, vitka izvedba
Celotna dolžina 130 mm

726680 130

Ploščate klešče za elektroniko Celotna dolžina 135 mm

727140 135

Koničaste klešče za elektronike, dolge čeljusti Celotna
dolžina 145 mm

727160 145