



## Natično orodje s 4-kotnikom, Tip pogonskega 4-kotnika: 1-1/2col



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	657700 1-1/2
GTIN	4018754034475
Razred artikla	63A

### Opis

#### Izvedba:

Kovano v utopu; vsa orodja imajo nastavek za pritrditev = pravokotno držalo z vzmetenim zatičem. To zagotavlja trdno in varno vpetje natičnih orodij v momentnem ključu.

#### Natično orodje s 4-kotnikom.

#### Material:

Chrome-Alloy-Steel, nikelj kromirani, prevleka se ne lušči.

#### Podatki:

#### Legenda za risbo in formulo:

$l_1$  = dolžina ročice brez natičnega orodja

$l_2$  = nastavljena mera na momentnem ključu

$l_3$  = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne

$l_4$  = merilo natičnega orodja

$L$  = skupna dolžina orodja

$T_1$  = navor za nastavitev

$T_2$  = predpisani navor

#### Primerno za:

Za momentne ključe z notranjim 4-kotnikom.

#### Napotek:

Upoštevajte medosno razdaljo natičnega orodja in jo primerjajte z orodjem za justiranje (glejte poročilo o preizkusu/navodila za uporabo momentnega ključa, ki ga uporabljate). V primeru odstopanja izvedite popravek medosne razdalje!

Druga natična orodja s 4-kotnim trnom 22×28 mm so dobavljiva po ponudbi.

## Tehnični opis

Trajna obremenitev	100 Nm
Širina b	20 mm
Višina h	14 mm
Natično držalo	9×12 mm
Pogonski 4-kotnik	1/2 col
Medosna razdalja S	17,5 mm
Zamenljivo orodje	Natično orodje
Vrsta izdelka	Natično orodje s 4-kotnikom