

**Garant****Garnitura preciznih klešč za varnostne obroče, 4-delna za notranje varnostne obroče, Število klešč: 4****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	700132 4
GTIN	4045197524850
Razred artikla	71A

**Opis****Izvedba:**

Ročaja in členek kovani, konici iz posebnega jekla, zelo precizno izdelani, vstavljeni in vtisnjeni v telo klešč. Klešče črne, glava brušena, ročaja s prevleko iz umetne mase.

**Prednosti:**

Visoko obremenljivi vstavljeni konici za dolgotrajno uporabo, desetkrat daljša življenjska doba v primerjavi s struženimi konicami.

**Standard:**

**DIN 5256 C** – für Innensicherungsringe.

**Obseg dobave:**

Po 1 klešče za varnostne obroče art. 719770 vel. J1; J2; J3; J4.

Uporaba klešč za varnostne obroče: Notranji obroč, raven za notranje varnostne obroče Ø: 12 – 25; 19 – 60; 40 – 100; 85 – 140 mm

Ø konice: 1,25; 1,8; 2,25; 3,2 mm

maksimalna celotna dolžina: 140; 180; 225; 320 mm

**Tehnični opis**

Ø konice	1,25; 1,8; 2,25; 3,2 mm
----------	-------------------------

za notranje varnostne obroče Ø	12 – 25; 19 – 60; 40 – 100; 85 – 140 mm
Število klešč	4
maksimalna celotna dolžina	140; 180; 225; 320 mm
Uporaba klešč za varnostne obroče	Notranji obroč, raven
Standard	DIN 5256 C
Vrsta izdelka	Klešče za varnostne obroče

## Pribor

Precizne klešče za varnostne obroče Tip J3	719770 J3
Precizne klešče za varnostne obroče Tip J4	719770 J4
Precizne klešče za varnostne obroče Tip J2	719770 J2
Precizne klešče za varnostne obroče Tip J1	719770 J1