

HOLEX**Močne kombinirane klešče, svetle, Celotna dolžina: 180mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	700450 180
GTIN	4045197283511
Razred artikla	72B

Opis**Izvedba:**

Velika zmogljivost rezanja pri majhnem naporu. Prijemalne čeljusti so nazobljene. Rezili dodatno induktivni kaljeni (pribl. 63 HRC), primerno tudi za klavirsko žico.

Klešče svetle, ročaja s prevleko iz umetne mase.

Standard:

DIN ISO 5746.

Material:

Specialno orodno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju.

Tehnični opis

Za rezanje klavirske žice do Ø	2 mm
Za rezanje trde žice do Ø	2,5 mm
celotna dolžina	180 mm
Standard	DIN ISO 5746
Ročaj	Dvokomponentna prevleka ročajev
Postopek izdelave	Rezili induktivno kaljeni (pribl. 63 HRC)
Material	Posebno orodno jeklo
Površina	svetle
brez iskrenja	ne
Vrsta izdelka	Večfunkcijske klešče

