



Natična raglja, dvosmerna z izmetačem QuickRelease, Tip pogonskega 4-kotnika: 1-1/4col



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	657590 1-1/4
GTIN	4018754139606
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu; vsa orodja imajo nastavek za pritrditev = pravokotno držalo z vzmetenim zatičem. To zagotavlja trdno in varno vpetje natičnih orodij v momentnem ključu.

Dvosmerna natična raglja z izmetačem. Z ročico za preklop tipke.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, nikelj kromirani, prevleka se ne lušči.

Podatki:

Legenda za risbo in formulo:

l_1 = dolžina ročice brez natičnega orodja

l_2 = nastavljena mera na momentnem ključu

l_3 = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne

L_4 = merilo natičnega orodja

L = skupna dolžina orodja

T_1 = navor za nastavitev

T_2 = predpisani navor

Primerno za:

Za momentne ključe z notranjim 4-kotnikom.

Napotek:

Upoštevajte medosno razdaljo natičnega orodja in jo primerjajte z orodjem za justiranje (glejte poročilo o preizkusu/navodila za uporabo momentnega ključa, ki ga uporabljate). V primeru odstopanja izvedite popravek medosne razdalje!

Druga natična orodja s 4-kotnim trnom 22×28 mm so dobavljiva po ponudbi.

Tehnični opis

Višina h	14,5 mm
Širina b	22 mm
Natično držalo	9×12 mm
Trajna obremenitev	40 Nm
Število zob	22
Serijska	725QR
Pogonski 4-kotnik	1/4 col
Medosna razdalja S	17,5 mm
Zamenljivo orodje	Natično orodje
Raglja, dvosmerna	da
Raglja z izmetačem	da
Vrsta izdelka	Raglja