

HOLEX**Močne kombinirane klešče, svetle, Celotna dolžina: 200mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	700450 200
GTIN	4045197283528
Razred artikla	72B

Opis**Izvedba:**

Velika zmogljivost rezanja pri majhnem naporu. Prijemalne čeljusti so nazobljene. Rezili dodatno induktivni kaljeni (pribl. 63 HRC), primerno tudi za klavirsko žico.

Klešče svetle, ročaja s prevleko iz umetne mase.

Standard:

DIN ISO 5746.

Material:

Specialno orodno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju.

Tehnični opis

Za rezanje klavirske žice do Ø	2,2 mm
celotna dolžina	200 mm
Za rezanje trde žice do Ø	2,8 mm
Standard	DIN ISO 5746
Ročaj	Dvokomponentna prevleka ročajev
Postopek izdelave	Rezili induktivno kaljeni (pribl. 63 HRC)
Material	Posebno orodno jeklo
Površina	svetle
brez iskrenja	ne
Vrsta izdelka	Večfunkcijske klešče

