

**momentnega ključa brez skale, Maksimalni vrtilni moment: 12,5Nm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	657300 12,5
GTIN	4018754096268
Razred artikla	63A

Opis**Izvedba:**

Enoročni momentni ključ brez skale. Nastavljanje ključa prek naprave za preverjanje momentnih ključev. Z **fiksno vgrajeno ragljo** – le za zatezanje v desno.

Funkcija:

Pri doseganju nastavljenega zateznega momenta se ključ sproži, kar slišimo in čutimo v roki. Ključ je nato takoj spet pripravljen za uporabo.

Uporaba:

Za nadzorovano zatezanje vijačnih zvez ipd. glede na prednastavljeni zatezni moment pri serijskih opravilih.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Točnost:

± 4% od nastavljene vrednosti.

Podatki:**Legenda za risbo in formulo:**

l_1 = dolžina ročice brez natičnega orodja

l_2 = nastavljena mera na momentnem ključu

l_3 = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne

l_4 = merilo natičnega orodja

L = skupna dolžina orodja

T_1 = navor za nastavitev

T_2 = predpisani navor

Napotek:

Garantirana točnost merjenja vrtilnega momenta je zagotovljena šele v kalibriranem območju vrtilnega momenta po DIN EN ISO 6789.

Tehnični opis

Prikazovalnik	analogni
Masa	340 g
Maksimalni vrtilni moment	12,5 Nm
Pogonski 4-kotnik	1/4 col
Natančnost merjenja vrtilnega momenta	±4 %
Smer zatezanja	Zatezanje v desno
Območje vrtilnega momenta	1,5 - 12,5 Nm
Območje vrtilnega momenta	1 - 9 lbfft
Povratne informacije	izklopilno
Preklop odčitavanja	Nm
Preklop odčitavanja	lbfft
Nastavitev sprožilne vrednosti	Brez skale za nastavljanje (potrebna naprava za preizkušanje)
Standard	DIN EN ISO 6789
Merilni postopek	Vrtilni moment
Celotna dolžina L	174 mm
Princip proženja	kratka mehanska sprožitev
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti	prednastavljeno
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l ₃]	124 mm
Način priključka	Pogonski 4-kotnik (raglja)
Kalibriranje	O6
Kalibriranje	O7
Možnost protokoliranja podatkov	ne
Merilno orodje	(mehansko)
Signalizacija sproženja	akustično
Signalizacija sproženja	Haptično
Serija	MANOSKOP® 755R/1
Pregibna funkcija	ne
Drsna funkcija	ne
QuickRelease/funkcija hitre zamenjave	ne

Pomožni kazalec	ne
Vrsta izdelka	Momentni ključ z dvosmerno ragljo

Storitve

Kalibriranje in nastavitevMomentni ključ brez skale Maksimalni vrtilni moment 400 Nm	020090 400
DAkS-kalibriranjeMomentni ključ Maksimalni vrtilni moment 1000 Nm	020020 1000
Nastavljanjemomentnega ključa brez skale Tip SET	020080 SET
DAkS kalibriranje in nastavitevMomentni ključ brez skale Maksimalni vrtilni moment 1000 Nm	020190 1000

Pribor

Elektronska naprava za preverjanje momentnih izvijačev„ProTest“ Maksimalni vrtilni moment 60 Nm	654460 60
Naprava za preverjanje vrtilnega momenta za momentne ključeSmartcheck Maksimalni vrtilni moment 10 Nm	654650 10