

Garant

Močne kombinirane klešče, kromirane, z dvokomponentno prevleko ročajev, Celotna dolžina: 180mm

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	700340 180
GTIN	4045197416919
Razred artikla	71B

Opis**Izvedba:**

Velika zmogljivost rezanja pri majhnem naporu. Prijemalne čeljusti so nazobljene. Rezili dodatno induktivni kaljeni (pribl. 63 HRC), primerno tudi za klavirsko žico.

Klešče, kromirane, ročaja z ergonomično optimizirano večkomponentno prevleko z dobro oprijemljivo površino **Haptoprene**.

Standard:

DIN ISO 5746.

Material:

Specialno orodno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju.

Tehnični opis

Za rezanje trde žice do Ø	2,5 mm
celotna dolžina	180 mm
Za rezanje klavirske žice do Ø	2 mm
Standard	DIN ISO 5746
Ročaj	Večkomponentna prevleka ročajev z dobro oprijemljivo površino Haptoprene
Postopek izdelave	Rezili induktivno kaljeni (pribl. 63 HRC)
Material	Posebno orodno jeklo

Površina	kromirane
brez iskrenja	ne
Vrsta izdelka	Večfunkcijske klešče