

PHOTONIC
you will see**Visokozmogljiva obročna svetilka s krmiljenjem segmentov, Ø obročne svetilke: 66mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	492225 66
GTIN	2050002067424
Razred artikla	49K

Opis**Izvedba:**

Obročna LED-svetilka z vgrajenim krmilnikom za prijazno uporabo – dodaten krmilnik ni potreben. Ergonomično in intuitivno upravljanje za levičarje in desničarje. Nastavitev dveh delovnih razdalj (45–130 mm in 80–300 mm). Homogena osvetlitev. Posamično krmiljenje segmentov. Spominska funkcija za prednostne nastavitve. Primerna za ESD-okolje.

Prednosti:

- **Možnost nastavljanja več delovnih razdalj.**
- **Dodaten krmilnik ni potreben.**
- **Prilagodljivo in inteligentno krmiljenje segmentov.**

Obseg dobave:

Vklj. z adapterjem s Ø 66 mm na Ø 58 mm, mednarodni mrežni napajalnik (100–240 V), ključ za notranji 6-kotnik.

Dodatni pribor:

Difuzor, polarizacijski filter, adapter za objektivne

Tehnični opis

Napajanje	Omrežno napajanje
Ø obročne svetilke	66 mm
Višina obročne svetilke	31 mm

Širina obročne svetilke	128 mm
Dolžina obročne svetilke	107 mm
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Vrsta izdelka	Svetilna enota za merilno sredstvo