

**Garant****Garnitura preciznih klešč za varnostne obroče, 4-delna za zunanje varnostne obroče, Število klešč: 4****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	700142 4
GTIN	4045197524867
Razred artikla	71A

**Opis****Izvedba:**

Ročaja in členek kovani, konici iz posebnega jekla, zelo precizno izdelani, vstavljeni in vtisnjeni v telo klešč. Klešče črne, glava brušena, ročaja s prevleko iz umetne mase.

Členek z **vgrajeno odpiralno vzmetjo**.

**Prednosti:**

Visoko obremenljivi vstavljeni konici za dolgotrajno uporabo, desetkrat daljša življenjska doba v primerjavi s struženimi konicami.

**Standard:**

**DIN 5254 A** – für Außensicherungsringe.

**Obseg dobave:**

Po 1 klešče za varnostne obroče art. 719870 vel. A0; A1; A2; A3.

Uporaba klešč za varnostne obroče: Zunanji obroč, raven za zunanje varnostne obroče Ø: 3 – 10; 10 – 25; 19 – 60; 40 – 100 mm

Ø konice: 0,9; 1,25; 1,8; 2,25 mm

maksimalna celotna dolžina: 140; 140; 185; 230 mm

**Tehnični opis**

Število klešč	4
Ø konice	0,9; 1,25; 1,8; 2,25 mm
maksimalna celotna dolžina	140; 140; 185; 230 mm
za zunanje varnostne obroče Ø	3 – 10; 10 – 25; 19 – 60; 40 – 100 mm
Uporaba klešč za varnostne obroče	Zunanji obroč, raven
Standard	DIN 5254 A
Vrsta izdelka	Klešče za varnostne obroče

---

## Pribor

Precizne klešče za varnostne obroče Tip A3	719870 A3
Precizne klešče za varnostne obroče Tip A1	719870 A1
Precizne klešče za varnostne obroče Tip A0	719870 A0
Precizne klešče za varnostne obroče Tip A2	719870 A2