

Garant

Močne kombinirane klešče, kromirane, z dvokomponentno prevleko ročajev, Celotna dolžina: 200mm

**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 700340 200 |
| GTIN | 4045197416933 |
| Razred artikla | 71B |

Opis**Izvedba:**

Velika zmogljivost rezanja pri majhnem naporu. Prijemalne čeljusti so nazobljene. Rezili dodatno induktivni kaljeni (pribl. 63 HRC), primerno tudi za klavirsko žico.

Klešče, kromirane, ročaja z ergonomično optimizirano večkomponentno prevleko z dobro oprijemljivo površino **Haptoprene**.

Standard:

DIN ISO 5746.

Material:

Specialno orodno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju.

Tehnični opis

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Za rezanje trde žice do Ø | 2,8 mm |
| celotna dolžina | 200 mm |
| Za rezanje klavirske žice do Ø | 2,2 mm |
| Standard | DIN ISO 5746 |
| Ročaj | Večkomponentna prevleka ročajev z dobro oprijemljivo površino Haptoprene |
| Postopek izdelave | Rezili induktivno kaljeni (pribl. 63 HRC) |
| Material | Posebno orodno jeklo |

| | |
|---------------|----------------------|
| Površina | kromirane |
| brez iskrenja | ne |
| Vrsta izdelka | Večfunkcijske klešče |