



## Držalo z magnetom / hitro spojko, 6-kotno držalo: 6,3R



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	675020 6,3R
GTIN	4013288104045
Razred artikla	63H

### Opis

#### Izvedba:

Dvodelni sistem, kar pomeni, da sta držalo in vijačni nastavek ločena. Zato je pri obrabi potrebno zamenjati le obrabljeni vijačni nastavek.

Spojno držalo **Rapidaptor** z avtomatsko **hitro spojko** in magnetom za vijačne nastavke C 6,3 in E 6,3 (magnet drži vijak). Plavajoča uležajena in prosto vrteča puša z magnetnim obročem zanesljivo drži tudi dolge in težke vijake (samo za vijačne nastavke C 6,3).

- **Vpenjalo za vijačne nastavke C 6,3 in E 6,3.**
- **Tulec se zaskoči v odprtem položaju. Pri vstavljanju vijačnega nastavka se samodejno zapre.**
- **Brez težav je možno izvelči tudi najmanjše vijačne nastavke, saj tulec privzdigne nastavek z magneta.**  
–hitrejša menjava nastavkov, vedno z eno roko.

#### Napotek:

Spojno držalo za prosti tek Rapidaptor, dobavljivo prek naše spletne trgovine (art. 675035 vel. 6,3F).

### Tehnični opis

celotna dolžina	57 mm
6-kotno držalo	6,3 mm
Zunanji 6-kotnik	D 6,3 (1/4 cole)
Pogon na strani stroja	E 6,3 (1/4 cole)
Oznaka proizvajalca	887/4 RR

primerno za stroje

da

Vrsta izdelka

Držalo za vijalne nastavke