

Garant

**Kombinirane klešče, kromirane, z dvokomponentno prevleko ročajev,
Celotna dolžina: 180mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	700940 180
GTIN	4045197416964
Razred artikla	71B

Opis**Izvedba:**

Prijemalne čeljusti so nazobljene. Rezili dodatno induktivno kaljeni (pribl. 60 HRC).
Klešče, kromirane, ročaja z ergonomično optimizirano večkomponentno prevleko z dobro oprijemljivo površino **Haptoprene**.

Standard:

DIN ISO 5746.

Material:

Specialno orodno jeklo.

Tehnični opis

Za rezanje trde žice do Ø	2,2 mm
celotna dolžina	180 mm
Za rezanje srednje trde žice do Ø	3,4 mm
Standard	DIN ISO 5746
Lastnosti čeljusti	nazobljene
Ročaj	Večkomponentna prevleka ročajev z dobro oprijemljivo površino Haptoprene
Material	Posebno orodno jeklo
Površina	kromirane

brez iskrenja

ne

Vrsta izdelka

Večfunkcijske klešče