


**HOLEX**

## Garnitura klešč za varnostne obroče, 4-delna za zunanje varnostne obroče, Število klešč: 4



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	700145 4
GTIN	4045197492746
Razred artikla	72A

### Opis

#### Izvedba:

Kovane v utopu iz enega kosa, ročaja s prevleko iz umetne mase.

#### Standard:

**DIN 5254 A** – gerade Backen, für Außensicherungsringe.

#### Obseg dobave:

Po 1 kleščice za varnostne obroče art. 719905 vel. A0; A1; A2; A3.

Uporaba klešč za varnostne obroče: Zunanji obroč, raven  
za zunanje varnostne obroče Ø: 3 – 10; 10 – 25; 19 – 60; 40 – 100 mm

Ø konice: 0,9; 1,3; 1,8; 2,3 mm

maksimalna celotna dolžina: 135; 135; 180; 225; mm

### Tehnični opis

Število klešč	4
Ø konice	0,9; 1,3; 1,8; 2,3 mm
za zunanje varnostne obroče Ø	3 – 10; 10 – 25; 19 – 60; 40 – 100 mm

maksimalna celotna dolžina	135; 135; 180; 225; mm
Uporaba klešč za varnostne obroče	Zunanji obroč, raven
Standard	DIN 5254 A
Vrsta izdelka	Klešče za varnostne obroče

---

## Pribor

Klešče za varnostne obroče Tip A2	719905 A2
Klešče za varnostne obroče Tip A3	719905 A3
Klešče za varnostne obroče Tip A0	719905 A0
Klešče za varnostne obroče Tip A1	719905 A1