



Držalo z magnetom / hitro spojko, 6-kotno držalo: 6,3S



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	675020 6,3S
GTIN	4013288111487
Razred artikla	63H

Opis

Izvedba:

Dvodelni sistem, kar pomeni, da sta držalo in vijačni nastavek ločena. Zato je pri obrabi potrebno zamenjati le obrabljeni vijačni nastavek.

Spojno držalo **Rapidaptor** z avtomatsko **hitro spojko** in magnetom za vijačne nastavke C 6,3 in E 6,3 (magnet drži vijak).

- **Vpenjalo za vijačne nastavke C 6,3 in E 6,3.**
- **Tulec se zaskoči v odprtem položaju. Pri vstavljanju vijačnega nastavka se samodejno zapre.**
- **Brez težav je možno izvleči tudi najmanjše vijačne nastavke, saj tulec privzdigne nastavek z magneta.**
–hitrejša menjava nastavkov, vedno z eno roko.

Iz nerjavnega plemenitega jekla Stainless, brez magneta.

Napotek:

Spojno držalo za prosti tek Rapidaptor, dobavljivo prek naše spletne trgovine (art. 675035 vel. 6,3F).

Tehnični opis

celotna dolžina	50 mm
Material	Plemenito jeklo, INOX
6-kotno držalo	6,3 mm
Zunanji 6-kotnik	D 6,3 (1/4 cole)
Pogon na strani stroja	E 6,3 (1/4 cole)

Oznaka proizvajalca	3888/4/1 K
primerno za stroje	da
Vrsta izdelka	Držalo za vijalne nastavke