



Držalo z magnetom / hitro spojko BiTorsion, 6-kotno držalo: 6,3



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	675030 6,3
GTIN	4013288095633
Razred artikla	63H

Opis

Izvedba:

Dvodelni sistem, kar pomeni, da sta držalo in vijačni nastavek ločena. Zato je pri obrabi potrebno zamenjati le obrabljeni vijačni nastavek.

Spojno držalo **Rapidaptor BiTorsion** z avtomatsko hitro spojko in magnetom za vijačne nastavke C 6,3 in E 6,3. Vgrajena torzijska vzmet, ki je natančno izračunana, občutno zmanjša obremenitev vijačnega nastavka in tako znatno poveča njegovo življenjsko dobo. Optimalno v kombinaciji z vijačnimi nastavki **BiTorsions** art. 675510–675550.

- **Vpenjalo za vijačne nastavke C 6,3 in E 6,3.**
- **Tulec se zaskoči v odprtem položaju. Pri vstavljanju vijačnega nastavka se samodejno zapre.**
- **Brez težav je možno izvleči tudi najmanjše vijačne nastavke, saj tulec privzdigne nastavek z magneta.**
–hitrejša menjava nastavkov, vedno z eno roko.

Napotek:

Spojno držalo za prosti tek Rapidaptor, dobavljivo prek naše spletne trgovine (art. 675035 vel. 6,3F).

Tehnični opis

celotna dolžina	75 mm
6-kotno držalo	6,3 mm
Pogon na strani stroja	E 6,3 (1/4 cole)
Zunanji 6-kotnik	D 6,3 (1/4 cole)
Oznaka proizvajalca	897/4 R

primerno za stroje

da

Vrsta izdelka

Držalo za vijalne nastavke