



## Mehko kladivo brez odboja z vložki iz najlona Ročaj Superglas, Ø glave kladiva: 35mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	754800 35
GTIN	7610733087099
Razred artikla	73B

### Opis

#### Izvedba:

Močan, jeklen srednji del z zatiči in robom za pritrditev nastavkov. Nastavki iz najlona odporne na obrabo (srednje trdi).

S skoraj nezlomljivim ročajem iz steklenih vlaken SUPERGLAS, držalo iz črne umetne mase.

**Brez odboja** zaradi uteži v telesu kladiva. Pri udarcu se uteži pomaknejo navzdol in delujejo proti odboju.

#### Uporaba:

Za nastavljanje ali vstavljanje obdelovancev na mize naprav oz. za mehko udarjanje pri montažnih delih.

#### Rezervni del:

Za nadomestne nastavke glejte art. 754720 in 754730.

### Tehnični opis

Masa	0,597 kg
Dolžina ročaja	295 mm
Material ročaja	Steklena vlakna
Celotna dolžina	330 mm
Material ohišja	Jeklo
Ø glave kladiva	35 mm
Dolžina glave z nastavki	105 mm

Serija	PB 303
Za material	Najlon, beli
brez odboja	da
Vrsta izdelka	Kladiva

---

**Pribor**

Nadomestni nastavek iz najlonasodčast Ø glave kladiva 35 mm	754730 35
Nadomestni nastavek iz najlonaploščat Ø glave kladiva 35 mm	754720 35