

HALDER**Mehko kladivo brez odboja s hikorijevim ročajem, Ø glave kladiva: 40mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	755100 40
GTIN	4030618301615
Razred artikla	73W

Opis**Izvedba:**

Močan, jeklen srednji del z zamenljivimi nastavki iz kakovostnega najlona, ki je odporen proti obrabi. **Brez odboja** zaradi polnila iz jeklenih kroglic.

Ročaj iz prvorazrednega hikorijevega lesa.

Uporaba:

Za nastavljanje ali vstavljanje obdelovancev na mize naprav oz. za mehko udarjanje pri montažnih delih.

Rezervni del:

Za nadomestni nastavek iz najlona glejte art. 754910.

Za nadomestni hikorijev ročaj glejte art. 755140.

Tehnični opis

Material ročaja	Hikorijev les
Dolžina glave z nastavki	115 mm
Celotna dolžina	360 mm
Ø glave kladiva	40 mm
Material ohišja	Jeklena cev
Masa	0,715 kg
Serijska	SUPERCRAFT®
Za material	Najlon, beli, trdi
Oznaka proizvajalca	SUPERCRAFT

Zagozditev ohišja na ročaj	Aluminijasta zagozda in varnostni zatič
Površina	Prevleka s prašnato barvo
brez odboja	da
Vrsta izdelka	Kladiva

Pribor

Nadomestni nastavek iz najlona Ø glave kladiva 40 mm	754910 40
Hikorijev ročaj za kladiva za Ø glave kladiva 40+50 mm	755140 40+50