

Garant**Mehko kladivo brez odboja z vložki iz najlona Hikorijev ročaj, Ø glave kladiva: 32mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	754750 32
GTIN	4045197923547
Razred artikla	71D

Opis**Izvedba:**

Močan, jeklen srednji del z zatiči in robom za pritrditev nastavkov. Nastavki iz najlona odpornega na obrabo (srednje trdi). **Brez odboja** zaradi uteži v telesu kladiva. Pri udarcu se uteži pomaknejo navzdol in delujejo proti odboju.

Z ročajem iz ameriškega hikorija.

Uporaba:

Za nastavljanje ali vstavljanje obdelovancev na mize naprav oz. za mehko udarjanje pri montažnih delih.

Rezervni del:

Za nadomestne nastavke glejte art. 754720 in 754730.

Za nadomestni hikorijev ročaj glejte art. 754840.

Tehnični opis

Dolžina ročaja	285 mm
Ø glave kladiva	32 mm
Celotna dolžina	320 mm
Masa	0,391 kg
Dolžina glave z nastavki	100 mm
Vrsta izdelka	Kladiva

Pribor

Nadomestni nastavek iz najlonaploščat Ø glave kladiva 32 mm

754720 32

Nadomestni nastavek iz najlonasodčast Ø glave kladiva 32 mm

754730 32

Hikorihev ročaj za kladivo z zagozdo za Ø glave 32 mm

754840 32