

**Kladivo iz gume, črne barve, Tip: A100****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	755500 A100
GTIN	4045197720719
Razred artikla	72D

Opis**Izvedba:**

Iz žilave, trde gume (90 Shore), se ne odbija; z močnim udarnim učinkom. Obrabljeno peto je mogoče popraviti s struženjem. Z jesenovim ročajem.

Standard:

DIN 5128

Rezervni del:

Nadomestni ročaj je na voljo pod art. 755600.

Dolžina glave: 80 mm

Ø glave: 40 mm

Dolžina ročaja: 260 mm

Masa: 150 g

Tehnični opis

Masa	150 g
Dolžina ročaja	260 mm
Ø glave	40 mm
Dolžina glave	80 mm
Vrsta izdelka	Kladiva

Pribor

Jesenov ročaj za kladivo Tip A100

755600 A100