

ejendals

Delovne rokavice, par Tegera® 8802 Infinity, Velikost rokavic: 8



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	094365 8
GTIN	7340118318868
Razred artikla	04R

Opis

Izvedba:

Večnamenske rokavice nove serije Infinity z **izjemno občutljivostjo prijemanja** in dobrim oprijemom. Območje dlani je odporno na olje in maščobo. Odporne proti **kontaktni toploti do 100 °C**.

Tegera® 8802 Infinity. Robustne delovne rokavice za montažna dela z neprepustno dvojno prevleko iz nitrila in nitrilne pene s PU na vodni osnovi, primerne za rahlo oljna in vlažna delovna področja.

Standard:

EN 407

EN 388; EN 420

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnologija pletenja: 18G

Barva: črna/rumena

Tehnični opis

Velikost rokavic	8
Serija	Tegera®

Vrsta rokavic	Večnamenske delovne rokavice
Kategorija zaščite	Kategorija II
Standard za oblačila	Standard Öko-Tex® 100
Vsebina	6
Lastnosti rokavic	Certifikat za živila
Lastnosti rokavic	Brez DMF
EN 388:2016	4121X
EN 407	X1XXXX
Nosilni material	Najlon
Prevleka	Nitril pena
Različica prevleke	Prevleka dlani
Področje uporabe	Večnamensko
Barva	črna/rumena
Tehnologija pletenja	18G
Kontaktna vročina do	100 °C
Uporaba	za večkratno uporabo
Vrsta izdelka	Večnamenske delovne rokavice