



Ploščati PrecisionBit, 1/4 cole C 6,3, Širina rezila: 4mm



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 675300 4 |
| GTIN | 7610733211579 |
| Razred artikla | 63E |

Opis

Izvedba:

Za vpenjanje v orodja z ročnim upravljanjem oz. v strojne vijaknike z ustreznim 6-kotnim vpenjalom oz. za vpenjanje v spojna držala art. 675000 – 675050.

Izrazita elastičnost in žilavost pri visoki trdoti za dolgo življenjsko dobo. Zelo precizno izdelane konice za natančno prileganje v glavo vijaka in proti izrivanju nastavka iz glave vijaka. Nano naplastitev je sočasno **barvna koda** in estetska **zaščita proti rjavenju**.

Uporaba:

Za vijake z zarezano glavo po DIN 3127 oz. DIN ISO 2351-1.

Standard:

DIN ISO 1173.

Material:

Posebno jeklo z najvišjo trdoto in posebno žilavostjo.

Tehnični opis

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Debelina rezila | 0,6 mm |
| Širina rezila | 4 mm |
| celotna dolžina | 25 mm |
| 6-kotno držalo vijalnega nastavka | C 6,3 |
| Oznaka proizvajalca | Vijačni nastavki PrecisionBits |
| Pogonski profil | Ploščati izvijač |
| Vrsta izdelka | Vijačni nastavek |

