

**HALDER****Mehko kladivo brez odboja z ročajem iz jeklene cevi, Ø glave kladiva: 40mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	754900 40
GTIN	4030618301707
Razred artikla	73W

**Opis****Izvedba:**

Močan, jeklen srednji del z zamenljivimi nastavki iz kakovostnega najlona, ki je odporen proti obrabi. **Brez odboja** zaradi polnila iz jeklenih kroglic.

Ročaj iz jeklene cevi z gumijastim držalom odpornim proti olju.

**Uporaba:**

Za nastavljanje ali vstavljanje obdelovancev na mize naprav oz. za mehko udarjanje pri montažnih delih.

**Rezervni del:**

Za nadomestni nastavek iz najlona glejte art. 754910.

**Tehnični opis**

Celotna dolžina	300 mm
Masa	0,805 kg
Material ohišja	Jeklena cev
Material ročaja	Jeklena cev
Ø glave kladiva	40 mm
Dolžina glave z nastavki	115 mm
Serijska	SUPERCRAFT®
Za material	Najlon, beli, trdi
Oznaka proizvajalca	SUPERCRAFT

Površina	Prevleka s prašnato barvo
brez odboja	da
Vrsta izdelka	Kladiva

---

**Pribor**

Nadomestni nastavek iz najlona Ø glave kladiva 40 mm	754910 40
--	-----------