



## Mehko kladivo brez odboja z vložki iz najlona Ročaj Superglas, Ø glave kladiva: 60mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	754800 60
GTIN	7610733087129
Razred artikla	73B

### Opis

#### Izvedba:

Močan, jeklen srednji del z zatiči in robom za pritrditev nastavkov. Nastavki iz najlona odpornega na obrabo (srednje trdi).

S skoraj nezlomljivim ročajem iz steklenih vlaken SUPERGLAS, držalo iz črne umetne mase.

**Brez odboja** zaradi uteži v telesu kladiva. Pri udarcu se uteži pomaknejo navzdol in delujejo proti odboju.

#### Uporaba:

Za nastavljanje ali vstavljanje obdelovancev na mize naprav oz. za mehko udarjanje pri montažnih delih.

#### Rezervni del:

Za nadomestne nastavke glejte art. 754720 in 754730.

### Tehnični opis

Dolžina glave z nastavki	120 mm
Celotna dolžina	420 mm
Ø glave kladiva	60 mm
Dolžina ročaja	360 mm
Masa	1,59 kg
Material ročaja	Steklena vlakna
Material ohišja	Jeklo

Serijska	PB 303
Za material	Najlon, beli
brez odboja	da
Vrsta izdelka	Kladiva

---

## Pribor

Nadomestni nastavek iz najlonasodčast Ø glave kladiva 60 mm	754730 60
Nadomestni nastavek iz najlonaploščat Ø glave kladiva 60 mm	754720 60