

**Garant****Hitrovpenjalni adapter ER32, d = 42,5, Ø vpenjanja: 8mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319286 8
GTIN	4045197922823
Razred artikla	31V

**Opis****Izvedba:****Sistem za hitro menjavo nožev za notranje struženje.**

Na vpenjalno matico z zunanjem navojem se privije hitrovpenjalni adapter za neposredno namestitvev cilindrične vpenjalne tulke oziroma VDI-držala.

**Uporaba:**

Za notranjo obdelavo z nožem za notranje struženje.

**Primerno za:**

Noži za notranje struženje z 1, 2 ali 3 vpenjalnimi površinami.

**Obseg dobave:**

Mašilni čepi za izvrtine za hladilni kanal, slepe utorne matice.

**Napotek:**

Prednastavitev, npr. z GARANT art. 354760 VG1 ali 355010 VGBASIC z reducirnim trnom art. 354773 (tulka art. 313291 vel. 25 z dodatnim reducirnim trnom art. 319426; 319428 v vel. 40/32).

**Tehnični opis**

Značilnost blagovnega imena	d = 42,5
Vrsta izdelka	Hitrovpenjalni adapter

