

Garant**Hitrovpenjalni adapter ER32, d = 42,5, Ø vpenjanja: 20mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319286 20
GTIN	4045197922878
Razred artikla	31V

Opis**Izvedba:****Sistem za hitro menjavo nožev za notranje struženje.**

Na vpenjalno matico z zunanjem navojem se privije hitrovpenjalni adapter za neposredno namestitvev cilindrične vpenjalne tulke oziroma VDI-držala.

Uporaba:

Za notranjo obdelavo z nožem za notranje struženje.

Primerno za:

Noži za notranje struženje z 1, 2 ali 3 vpenjalnimi površinami.

Obseg dobave:

Mašilni čepi za izvrtine za hladilni kanal, slepe utorne matice.

Napotek:

Prednastavitev, npr. z GARANT art. 354760 VG1 ali 355010 VGBASIC z reducirnim trnom art. 354773 (tulka art. 313291 vel. 25 z dodatnim reducirnim trnom art. 319426; 319428 v vel. 40/32).

Tehnični opis

Značilnost blagovnega imena	d = 42,5
Vrsta izdelka	Hitrovpenjalni adapter

