

Garant**Vpenjalna tulka, cilindrična, ER-vpenjalna stročnica: 25****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319291 25
GTIN	4045197922892
Razred artikla	31V

Opis**Izvedba:****Sistem za hitro menjavo nožev za notranje struženje.**

Vpenjanje prek zunanjega premera v standardno držalo nožev za notranje struženje ali držalo svedrov z obračalnimi ploščicami.

Uporaba:

Za notranjo obdelavo z nožem za notranje struženje.

Obseg dobave:

Vklj. z vpenjalno matico z zunanjim navojem.

Napotek:

Prednastavitev, npr. z GARANT art. 354760 VG1 ali 355010 VGBASIC z reducirnim trnom art. 354773 (tulka art. 313291 vel. 25 z dodatnim reducirnim trnom art. 319426; 319428 v vel. 40/32). Možnost neposrednega vpenjanja ER vpenjalnih stročnic.

Tehnični opis

Ø d ₁	32 mm
Primerne za	Art. 319285
Navoj M	M32×1,5

Ø osnovnega držala d ₂	41,5 mm
l ₂ z zamenljivim adapterjem	49,5 mm
l ₂ z ER-vpenjalno stročnico	21 mm
Vrsta izdelka	Vpenjalna tulka