

Garant**VDI-držalo, ER-vpenjalna stročnica: 32****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319292 32
GTIN	4045197922922
Razred artikla	31V

Opis**Izvedba:****Sistem za hitro menjavo nožev za notranje struženje.**

Hitrovpenjalni adapterji art. 319285; 319286; 319289 se privijejo neposredno v držalo.

Najtrdnjša kombinacija z najmanjšim previsom.

Uporaba:

Za notranjo obdelavo z nožem za notranje struženje.

Standard:

DIN 69880 / VDI 3425 Blatt 2.

Obseg dobave:

Vklj. z vpenjalno matico z zunanjim navojem.

Napotek:

Prednastavitev, npr. z GARANT art. 354760 VG1 ali 355010 VGBASIC z reducirnim trnom art. 354773 (tulka art. 313291 vel. 25 z dodatnim reducirnim trnom art. 319426; 319428 v vel. 40/32). Možnost neposrednega vpenjanja ER vpenjalnih stročnic.

Tehnični opis

Zunanji Ø d ₃	83 mm
Zunanji Ø d ₁	40 mm

l_2 z ER-vpenjalno stročnico	39 mm
l_2 z zamenljivim adapterjem	65,7 mm
x z zamenljivim adapterjem	125 mm
x z ER-vpenjalno stročnico	98 mm
Navoj M	M40×1,5
Ø osnovnega držala d_2	58 mm
Vrsta izdelka	Hitrovpenjalni adapter