

**HALDER****Mehko kladivo brez odboja s hikorijevim ročajem, Ø glave kladiva: 70mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	755100 70
GTIN	4030618301653
Razred artikla	73W

**Opis****Izvedba:**

Močan, jeklen srednji del z zamenljivimi nastavki iz kakovostnega najlona, ki je odporen proti obrabi. **Brez odboja** zaradi polnila iz jeklenih kroglic.

Ročaj iz prvovrstnega hikorijevega lesa.

**Uporaba:**

Za nastavljanje ali vstavljanje obdelovancev na mize naprav oz. za mehko udarjanje pri montažnih delih.

**Rezervni del:**

Za nadomestni nastavek iz najlona glejte art. 754910.

Za nadomestni hikorijev ročaj glejte art. 755140.

**Tehnični opis**

Dolžina glave z nastavki	150 mm
Material ohišja	Jeklena cev
Masa	2,215 kg
Material ročaja	Hikorijev les
Celotna dolžina	370 mm
Ø glave kladiva	70 mm
Serijska	SUPERCRAFT®
Za material	Najlon, beli, trdi
Oznaka proizvajalca	SUPERCRAFT

Zagorzitev ohišja na ročaj	Aluminijasta zagozda in varnostni zatič
Površina	Prevleka s prašnato barvo
brez odboja	da
Vrsta izdelka	Kladiva

## Pribor

Hikorijev ročaj za kladiva za Ø glave kladiva 60+70 mm	755140 60+70
Nadomestni nastavek iz najlona Ø glave kladiva 70 mm	754910 70