

Mehko kladivo brez odboja z ročajem iz steklenih vlaken, Ø glave kladiva: 40mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	755000 40
GTIN	4030618302995
Razred artikla	73W

Opis
Izvedba:

Močan, jeklen srednji del z zamenljivimi nastavki iz kakovostnega najlona, ki je odporen proti obrabi. **Brez odboja** zaradi polnila iz jeklenih kroglic.

Nezlomljiv ročaj **Ultratec** iz steklenih vlaken.

Uporaba:

Za nastavljanje ali vstavljanje obdelovancev na mize naprav oz. za mehko udarjanje pri montažnih delih.

Rezervni del:

Za nadomestni nastavek iz najlona glejte art. 754910.

Tehnični opis

Material ročaja	3-komponentni ročaj
Masa	0,79 kg
Ø glave kladiva	40 mm
Celotna dolžina	370 mm
Dolžina glave z nastavki	115 mm
Serija	SUPERCRAFT
Za material	Najlon, beli, trdi
Površina	Prevleka s prašnato barvo
brez odboja	da

Vrsta izdelka

Kladiva

Pribor

Nadomestni nastavek iz najlona Ø glave kladiva 40 mm

754910 40