



Lamelni brusni disk z valovitim robom SLTR Control, (ZA) za jeklo in INOX, Ø 125 mm, Zrnatost: 40



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	565446 40
GTIN	4027497579389
Razred artikla	53L

Opis

Izvedba:

Lamelni brusni disk z **vidnim poljem**, ki omogoča pogled na obdelovanec. Zelo visoka gostota brusnih zrn in dobra življenjska doba.

Uporaba:

Izredno primerno za fino obdelavo.

Tehnični opis

Zrnatost	40
Opis oblike	izbočeni z lamelnim robom
Ø plošče	125 mm
Ø izvrtine	22,23 mm
Brusno sredstvo	Cirkonijev korund (ZA)
Kratice za brusno sredstvo	ZA

Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Značilnost blagovnega imena	Ø 125 mm
Brušenje s pogledom na obdelovanec	da
za material	INOX
za material	Jeklo
maksimalna obodna hitrost	80 m/s
Vrsta izdelka	Lamelni brusni disk

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	pogojno primerno		
INOX	pogojno primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
suho	primerno		