



Lamelni brusni disk z valovitim robom SLTR Control, (ZA) za jeklo in INOX, Ø 125 mm, Zrnatost: 80



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 565446 80 |
| GTIN | 4027497579402 |
| Razred artikla | 53L |

Opis

Izvedba:

Lamelni brusni disk z **vidnim poljem**, ki omogoča pogled na obdelovanec. Zelo visoka gostota brusnih zrn in dobra življenjska doba.

Uporaba:

Izredno primerno za fino obdelavo.

Tehnični opis

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Zrnatost | 80 |
| Ø plošče | 125 mm |
| Opis oblike | izbočeni z lamelnim robom |
| Ø izvrtine | 22,23 mm |
| Brusno sredstvo | Cirkonijev korund (ZA) |
| Kratice za brusno sredstvo | ZA |

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % |
| Značilnost blagovnega imena | Ø 125 mm |
| Brušenje s pogledom na obdelovanec | da |
| za material | INOX |
| za material | Jeklo |
| maksimalna obodna hitrost | 80 m/s |
| Vrsta izdelka | Lamelni brusni disk |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|-------------------|------------------|----------------|------------|
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 55 HRC | primerno | | |
| Jeklo < 60 HRC | primerno | | |
| Jeklo < 67 HRC | pogojno primerno | | |
| INOX | pogojno primerno | | |
| Ti | pogojno primerno | | |
| GG(G) | pogojno primerno | | |
| suho | primerno | | |