

**Močne kombinirane klešče ERGO™, Celotna dolžina: 160mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	701640 160
GTIN	7314150101863
Razred artikla	730

Opis**Izvedba:**

Kromvanadijevo jeklo, glava in členek kromirana. Zaobljene čeljusti, znotraj nazobčane. Ročaja z debelostensko prevleko in **odpiralno vzmetjo, ki jo je po potrebi mogoče odklopiti**. Rezili dodatno induktivno kaljeni (pribl. 64 HRC), primerne tudi za klavirsko žico.

Standard:

DIN ISO 5746.

Tehnični opis

Za rezanje trde žice do Ø	2 mm
Za rezanje klavirske žice do Ø	1,8 mm
celotna dolžina	160 mm
Standard	DIN ISO 5746
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	kromirane

brez iskrenja

ne

Vrsta izdelka

Večfunkcijske klešče