

**HALDER****Zakovno kladivo brez odboja, Ø glave kladiva (mm)/masa (kg): 80/4****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	755400 80/4
GTIN	4030618301851
Razred artikla	73W

**Opis****Izvedba:**

Močan, jeklen srednji del z zamenljivimi nastavki iz kakovostnega najlona, ki je odporen proti obrabi. **Brez odboja** zaradi polnila iz jeklenih kroglic. Ročaj iz prvorazrednega hikorija.

**Rezervni del:**

Nadomestni nastavek iz najlona, glejte art. 754910; nadomestni hikorijev ročaj, glejte art. 755140.

Dolžina glave z nastavki: 200 mm

Ø udarne površine nastavkov: 80 mm

Dolžina ročaja: 800 mm

Celotna dolžina: 880 mm

Masa: 4,41 kg

**Tehnični opis**

Dolžina glave z nastavki	200 mm
Ø udarne površine nastavkov	80 mm
Ø glave kladiva	80 mm
Material ročaja	Hikorijev les
Masa	4,41 kg
Celotna dolžina	880 mm
Material ohišja	Jeklo
Dolžina ročaja	800 mm
Serija	SUPERCRAFT®
Za material	Najlon, beli, trdi

Oznaka proizvajalca	SUPERCRAFT
brez odboja	da
Vrsta izdelka	Kladiva

---

**Pribor**

Nadomestni nastavek iz najlona Ø glave kladiva 80 mm	754910 80
Hikorijev ročaj za kladiva za Ø glave kladiva 80 mm	755140 80