

**HALDER****Mehko kladivo brez odboja z ročajem iz steklenih vlaken, Ø glave kladiva: 60mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	755000 60
GTIN	4030618303015
Razred artikla	73W

**Opis****Izvedba:**

Močan, jeklen srednji del z zamenljivimi nastavki iz kakovostnega najlona, ki je odporen proti obrabi. **Brez odboja** zaradi polnila iz jeklenih kroglic.

Nezlomljiv ročaj **Ultratec** iz steklenih vlaken.

**Uporaba:**

Za nastavljanje ali vstavljanje obdelovancev na mize naprav oz. za mehko udarjanje pri montažnih delih.

**Rezervni del:**

Za nadomestni nastavek iz najlona glejte art. 754910.

Dolžina glave z nastavki: 145 mm

Celotna dolžina: 390 mm

Masa: 1,625 kg

**Tehnični opis**

Masa	1,625 kg
Celotna dolžina	390 mm
Ø glave kladiva	60 mm
Dolžina glave z nastavki	145 mm
Material ročaja	3-komponentni ročaj
Serija	SUPERCRAFT®
Za material	Najlon, beli, trdi

Oznaka proizvajalca	SUPERCRAFT
Površina	Prevleka s prašnato barvo
brez odboja	da
Vrsta izdelka	Kladiva

---

**Pribor**

Nadomestni nastavek iz najlona Ø glave kladiva 60 mm	754910 60
--	-----------