

**Močne kombinirane klešče ERGO™, Celotna dolžina: 180mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	701640 180
GTIN	7314150101870
Razred artikla	730

**Opis****Izvedba:**

Kromvanadijevo jeklo, glava in členek kromirana. Zaobljene čeljusti, znotraj nazobčane. Ročaja z debelostensko prevleko in **odpiralno vzmetjo, ki jo je po potrebi mogoče odklopiti**. Rezili dodatno induktivno kaljeni (pribl. 64 HRC), primerne tudi za klavirsko žico.

**Standard:**

**DIN ISO 5746.**

**Tehnični opis**

Za rezanje klavirske žice do Ø	2 mm
Za rezanje trde žice do Ø	2,5 mm
celotna dolžina	180 mm
Standard	DIN ISO 5746
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	kromirane

brez iskrenja

ne

Vrsta izdelka

Večfunkcijske klešče